

Garant**Laikiklis, cilindrinis, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210550 25
GTIN	4045197522627
Produktų klasė	21Z

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos spindulinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Be suspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). **Tolerancija = h6.**

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d_1	24,8 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	25 mm
Koto Ø D_5h6	25 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	35 Nm
Bendras ilgis L	70 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis