

HEDI

Pakabinamas energijos skirstytuvas, Tipas: 250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081142 250
GTIN	4003644015771
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Elektros lizdai su savaimė užsidarančiais dangteliais.

Kompaktiškas pakabinamas energijos skirstytuvas su tvirtu, kietos gumos korpusu mažai vietos reikalaujančiam ir tvarkingam įtampos ir suslėgto oro paskirstymui.

- **Paprastas kabelio įvedimas neįtemptiant;**
- **Pakabinimo aša ir masyvus įrankių kablys;**
- **Su apsauga nuo drėgmės IPX4.**

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Pastaba:

Pakabinamas energijos skirstytuvas su eterneto jungtimi pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Tipas	250
Plotis	227 mm

Nominali galia	3,5 kW
Aukštis	305 mm
Gylis	212 mm
Elektros lizdų 250 V skaičius	6
IP apsaugos klasė	IP X4
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Produkto rūšis	Energijos skirstytuvai