

Garant
VHM toroidinė freza, be dangos, Ø h6 DC / R1: 8/1,0mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 206190 8/1,0 |
| GTIN | 4045197591715 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais **puikiai pasišalina** ilgos aliuminio drožlės.

Tolerancija:

· **kampo spindulys**

$R_1 = 0,5$ tolerancija $\pm 0,02$.

$R_1 > 0,5 - 1,5$ tolerancija $\pm 0,03$.

$R_1 > 1,5$ tolerancija $\pm 0,05$.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------|
| Pjovimo briaunos spindulys R_1 | 1 mm |
| Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,04 mm |
| Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,04 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Sužeminto koto Ø D_1 | 7,4 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 8 mm |
| Koto Ø D_s | 8 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 21 mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Bendras ilgis L | 63 mm |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipas | W |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h6 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Darbinis plotis a _e frezuojant | 0,05×D frezavimui kopijuojant |
| Darbinis plotis a _e frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 180 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 140 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 105 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 180 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 130 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 150 m/min | N |
| PEEK | tinka | 130 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 110 m/min | N |
| Cu | tinka | 80 m/min | N |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------|---|
| CuZn | tinka | 100 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|