

Garant**Laikiklis, cilindrinis, HSK-A 63, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	210580 16
GTIN	4045197522870
Produktų klasė	21Z

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d_1	15,8 mm
Naudingasis ilgis L_1	30 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	56 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	16 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	15 Nm
Serija	TopCut
Laikiklis	HSK-A 63

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis