

**Garant**
**Laikiklis, kūginis, HSK-A 63, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210582 10
GTIN	4045197557957
Produktų klasė	21Z

**Aprašymas**
**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

**Pastaba:**

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

**Techninis aprašymas**

pjovimo galvutei, kurios Ø D	10 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	42 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	68 mm
Išorinis Ø $d_1$	9,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Serija	TopCut
Laikiklis	HSK-A 63
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis