

## Garant

### Laikiklis cilindrinis, slopinantis vibraciją, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 20mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	210551 20
GTIN	4045197662293
Produktų klasė	21Z

## Aprašymas

### Modelis:

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos spindulinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$**  derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Su VHM šerdimi, be suspaudimo paviršiaus.

### Pastaba:

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

## Techninis aprašymas

pjovimo galvutei, kurios Ø D	20 mm
Išorinis Ø $d_1$	19,8 mm
Koto Ø $D_5h6$	20 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	40 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	25 Nm
Bendras ilgis L	90 mm
Serija	TopCut
Laikiklis	Cilindrinis kotas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis