

Garant**Laikiklis, kūginis, HSK-A 63, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210582 16
GTIN	4045197557971
Produktų klasė	21Z

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = $L_1 + l$; l = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	88 mm
Naudingasis ilgis L_1	62 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	16 mm
Išorinis Ø d_1	15,8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	15 Nm
Serija	TopCut
Laikiklis	HSK-A 63
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis