

**Garant**
**Laikiklis, cilindrinis, HSK-A 63, Pjovimo galvutei, kurios Ø D: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210580 10
GTIN	4045197522856
Produktų klasė	21Z

**Aprašymas**
**Modelis:**

Preciziškai nušlifluotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. **Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm** derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

**Pastaba:**

**Maksimalus frezavimo gylis** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050 – 210410.

užveržimo raktas = Nr. 219987.

Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.

Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	47 mm
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	9,8 mm
pjovimo galvutei, kurios Ø D	10 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	21 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Serija	TopCut
Laikiklis	HSK-A 63

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis