

**Garant**
**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90°, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 25/2mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215577 25/2
GTIN	4045197455277
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

### Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

### Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, tvirtinimo lizdą reikiamodifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

### Nenaudoti nuožulnių paviršių apdirbimui!

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

## Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	30 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	25 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	101 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	45 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Serija	Softcut®
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826