


DOVEIQMILL freza, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 63/5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222500 63/5
GTIN	7291075311372
Produktų klasė	19D

Aprašymas
Modelis:

Itin stabili frezavimo galvutės sistema. Keičiamosios plokštelės tvirtinamos užspaudžiamais varžtais ir papildomu fiksatoriumi v formos plokštės įdėkle. Dėl teigiamos ašinės plokštelių montavimo padėties gaunamas labai minkštas pjūvis, todėl užtikrinama geriausia paviršiaus apdaila. Didžiausias **ekonomiškumas** dėl 8-ių pjovimo briaunų keičiama plokštelė.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SYHU0704..
Serija	DOVEIQMILL
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	4,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	72,4 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Gamintojo pavadinimas	IQ845 FSY D063-05-22-R07
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	50 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 4	229695 4
--	----------