

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė h7, HB7630, Ø D: 26-Xmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231650 26-X |
| GTIN | 4062406636586 |
| Produktų klasė | 20N |

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifluota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| pagrindinio elemento dydžiui | 26 mm |
| Serija | HiPer-Drill |

| | |
|--|--------------------------|
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,27 mm/aps, |
| Ø ribos | 26 - 26,99 mm |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kietlydinys | HB7630 |
| Ašmenys | HM |
| Pusiau standartinis | taip |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 150 m/min | N |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 65 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 55 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 30 m/min | S |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

Priedai

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Torx Plus varžtas Pavara 15IP | 231999 15IP |
|-------------------------------|-------------|