

Garant**VHM freza, kairinė spiralė vidutinė, be dangos, Ø h10 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209425 4
GTIN	4045197477651
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Efektyvus kryžminis dantytumas ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiamam apdirbimui, griovelių frezavimui.

Kairinė spiralė, drožlės nukreipiamos į apačią. Puikiai tinka plonomis medžiagoms.

Techninis aprašymas

Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25	0,1 mm/aps,
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30	0,07 mm/aps,
Koto Ø D _s	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Dantų smulkumas	vidutinis
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	kryžminiai dantys

Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Koto tolerancija	h6
Produkto rūšis	Frezos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	120 m/min	N
POM GF25	tinka	120 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	120 m/min	N
PEEK CF30	tinka	110 m/min	N
GFK	ribotai tinka	120 m/min	N
CFK	ribotai tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		