



XNMU 040310RM-T, IC808, Tipas: UNI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 040310RM-T
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,8 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Tipas	UNI
Geometrija	RM-T
Gamintojo pavadinimas	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
Kietlydinys	IC808

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		