

**Garant**
**VHM freza su gręžimo viršūne, kairinė spiralė vidutinė, be dangos, Ø h10 DC: 5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209445 5
GTIN	4045197477965
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Labai efektyvus kryžminis dantytumas ir 135° grąžto smaigalys** ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiajam apdirbimui, griovelių frezavimui.

**Kairinė spiralė**, drožlės nukreipiamos į apačią. Ypač tinka plonomis medžiagoms.

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30	0,09 mm/aps,
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25	0,12 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Danga	be dangos
Dantų smulkumas	vidutinis
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tipas	W

Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Smailas kampas	135 laipsniai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,5 \times D$ , kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Koto tolerancija	h6
Produkto rūšis	Frezos

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	120 m/min	N
POM GF25	tinka	120 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	120 m/min	N
PEEK CF30	tinka	110 m/min	N
GFK	ribotai tinka	120 m/min	N
CFK	ribotai tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		