

Garant**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90°, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 32/3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215577 32/3
GTIN	4045197455307
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, tvirtinimo lizdą reikiamodifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Nenaudoti nuožulnių paviršių apdirbimui!

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Bendras ilgis L_{viso}	112 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Koto Ø D_s h6	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..

maksimalus pjovimo gylis $a_{p, maks.}$	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	52 mm
Serija	Softcut®
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219826
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP