

**DCMT 11T302, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	IC807
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Pagrindinis naudojimas	P
Serija	ISOTURN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	F3P
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,15 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Gamintojo pavadinimas	DCMT 11T302-F3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

