

**Re-Bo****Pjovimo diskas smulkiadantis, Ø × storis: 225X2mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	177000 225X2
GTIN	4045197905345
Produktų klasė	17B

## Aprašymas

### Modelis:

**Aukščiausios kokybės produktas, pagamintas Vokietijoje.** Tiksliai išdėstyti dantys ir kruopščiai nušlifuoti šoniniai paviršiai. Žymiai didesnis įrankio patvarumas, mažesnis drožlių sankaupų susidarymas, nes **disko paviršius įzotintas ir padengtas specialia danga.**

### Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).

### Pastaba:

- **Nerūdijančiajam plienui (pvz., V2A) svarbus tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.**

## Techninis aprašymas

Storis	2 mm
Ø	225 mm
Dantų žingsnis t	4 mm

Kiaurymės Ø	40 mm
Tinka šių gamintojų staklėms	Eisele
Dantų skaičius Z	180
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2
Tvirtinimo kiaurymės Ø	8 mm
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

