

**DCMT 11T308, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Serija	ISOTURN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	F3P
Kietlydinys	IC807
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a _p	0,15 - 2 mm
Gamintojo pavadinimas	DCMT 11T308-F3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui