

**VCMT 160404, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	IC807
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	F3M
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 80 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1,8 mm

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Serija	ISOTURN
Gamintojo pavadinimas	VCMT 160404-F3M IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui