

**VCMT 160402, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	F3P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,8 mm

Kietlydinys	IC807
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160402
Serija	ISOTURN
Gamintojo pavadinimas	VCMT 160402-F3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui