

**CNMG 120404, Rūšis: IC6015****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	IC6015
Drožlialaužis	F3M
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120404-F3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui