



CNMG 120408, Rūšis: IC8150

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Produktų klasė	26B

Aprašymas
Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Glotniojo / rūpiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	0,85 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	M3P
Pagrindinis naudojimas	P

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kietlydinys	IC8150
Gamintojo pavadinimas	CNMG 120408-M3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui