

**Garant****Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, be dangos, Ø js14 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192520 10
GTIN	4045197106667
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

**Frezos briaunos su iššlifuoti drožlialaužiais grioveliais.** Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

- **Platūs, tiksliai šlifuoti drožlialaužiai grioveliai.**
- **Specialus pjovimo kampas aliuminio ir spalvotųjų metalų apdirbimui.**

**Privalumai:**

Platūs sraigtiniai grioveliai pritaikyti **našiam pjovimui.**

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	3
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,04 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	10 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	45 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js14
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	36 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	WR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	138 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	83 m/min	N
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	9 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		