

**DNMG 150604, Rūšis: IC6015****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnisis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	IC6015
Drožlialaužis	F3M
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Ašmenys	HM
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150604-F3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui