

**DNMG 150604, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Drožlialaužis	F3P
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Pastūma $f$	0,08 - 0,25 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	IC8150
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150604-F3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui