

**DNMG 150612, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250811 IC8150
GTIN	7291075329858
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	IC8150
Drožialaužis	M3P
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150612-M3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui