

**DNMG 150608, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	M3P
Kietlydinys	IC8150
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150608-M3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui