

**DNMG 150612, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250811 IC8250
GTIN	7291075329889
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	M3P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	IC8250
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150612-M3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui