

**DNMG 150608, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,08 - 0,25 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	F3P
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 3,5 mm

Kietlydinys	IC8250
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Gamintojo pavadinimas	DNMG 150608-F3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui