

**WNMG 080404, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252120 IC8250
GTIN	7291075329254
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusis apdirbimas
Drožlialaužis	M3P

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	IC8250
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Gamintojo pavadinimas	WNMG 080404-M3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui