

**VNMG 160408, Rūšis: IC6015****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Drožlialaužis	M3M
Kietlydinys	IC6015
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	M

Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Gamintojo pavadinimas	VNMG 160408-M3M IC6015
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui