

**VNMG 160408, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	F3P
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Pastūma f	0,08 - 0,24 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Ašmenys	HM

Kietlydinys	IC8250
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Gamintojo pavadinimas	VNMG 160408-F3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui