


**WNMG 080404, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pagrindinis naudojimas	P
Drožialaužis	F3P
Kietlydinys	IC8150
Pastūma f	0,08 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2,5 mm
Gamintojo pavadinimas	WNMG 080404-F3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui