

**VNMG 160404, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,08 - 0,24 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	F3P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2,5 mm
Kietlydinys	IC8250
Pagrindinis naudojimas	P
Gamintojo pavadinimas	VNMG 160404-F3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui