

**WNMG 080404, Rūšis: IC8150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	IC8150
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	M3P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas	WNMG 080404-M3P IC8150
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui