

**WNMG 080408, Rūšis: IC8250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Produktų klasė	26B

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	IC8250
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 380 m/min
Drožlialaužis	M3P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Gamintojo pavadinimas	WNMG 080408-M3P IC8250
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui