



HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 100/8mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 226490 100/8 |
| GTIN | 7291075313116 |
| Produktų klasė | 19D |

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Nuožulos kampas α_{\max} | 0,7 laipsniai |
| Serija | HELI3MILL |
| Ø D ₃ | 95,6 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max} | 199 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 50 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 100 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 32 mm |

| | |
|---|---|
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 195 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p | 3,6 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max} | 1072,2 mm |
| Gamintojo pavadinimas | HM390 FTD D100-8-32-15 |
| Koto tipas | su kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2 | 229696 2 |
|---|----------|