



## HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC8250, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4/0,4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273403 4/0,4
GTIN	7291075028850
Produktų klasė	26C

### Aprašymas

**Modelis:**

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

**Paskirtis:**

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

**Tinka:**

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovimo pastūma f	0,09 - 0,15 mm/aps,
Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Tekinimo pastūma f	0,18 - 0,24 mm/aps,

INSL	19 mm
Plokštelių tekimo pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Ašinio griovelio pastūma f	0,1 - 0,24 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,25 - 2,4 mm
Serija	HELI-GRIP
Pjovimo gylis $a_{p\ max}$	2,4 mm
Pjovimo gylis $a_{p\ min}$	0,5 mm
Gamintojo pavadinimas	GRIP 4004Y IC8250
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	F
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	45 - 260 m/min
Kietlydinys	IC8250
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas