

Garant**VHM freza su kairine spirale, Deimantinė, Ø h10 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209535 16
GTIN	4045197478405
Produktų klasė	11Y

Aprašymas**Modelis:**

Efektyvi pjovimo briaunos geometrija su drožlialaužiais grioveliais vienu darbo ciklu leidžia pasiekti puikių apdirbimo rezultatų.

Kairinė spiralė, **drožlės nukreipiamos į apačią**. Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Puikiai tinka plonoms medžiagoms.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	8
Pastūma f_z grioveliams frezuoti grafite	0,07 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti GFK CFK	0,07 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Bendras ilgis L	92 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	36 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	Deimantinė

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

