



## PENTACUT 17 N-P pjovimo įdėklai dešininis, IC1008, [pjovos plotis w / plokštės dydis: 0,5/17mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	273956 0,5/17
GTIN	7291075390094
Produktų klasė	26K

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Universalios mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas pjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.

Skirta nupjauti ir įpjauti. Teigiamas drožlialaužis. Minkštai pjauna.

#### Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950 – 273951.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

[pjovos plotis w	0,5 mm
Pastūma f	0,02 - 0,04 mm/aps,
[pjovos gylis $t_{maks.}$	2 mm
CUTDIA	4 mm
Plokštelės dydis $\varnothing$ d	17 mm

Serija	PENTACUT
Gamintojo pavadinimas	PENTA 17N050P000RS IC1008
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Kietlydinys	IC1008
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas