



XNMU 040310RM-HP, IC808, Tipas: INOX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221213 INOX
GTIN	7291075393507
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 040310RM-HP
Tipas	INOX
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,8 mm
Pastūma f_z	0,8 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Geometrija	RM-HP
Gamintojo pavadinimas	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808

Kietlydinys	IC808
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Inkonelis	ribotai tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		