

HOLEX**Pjovimo diskas smulkiadantis, Ø × storis: 315X3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 177050 315X3 |
| GTIN | 4045197095428 |
| Produktų klasė | 12T |

Aprašymas**Modelis:**

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** drožlės kimba mažiau.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min). **Dantų žingsnis t:** (dantų forma).

Pastaba:

- **Nerūdijančiajam plienui (pvz., V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Ašmenys: HSS

Storis: 3 mm

Kiaurymės Ø: 40 mm

Dantų skaičius Z: 160

Dantų žingsnis t: 6 mm

Tvirtinimo kiaurymių skaičius: 2; 4

Tvirtinimo kiaurymės Ø: 8; 12 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Kiaurymės Ø | 40 mm |
| Dantų žingsnis t | 6 mm |
| Ø | 315 mm |
| Storis | 3 mm |
| tinka šių gamintojų staklėms | Eisele |
| Dantų skaičius Z | 160 |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 8; 12 mm |
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 800 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 600 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 22 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 20 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 27 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 400 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |