

**Garant****VHM freza tiesus pjūvis, Deimantinė, Ø h10 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209525 16
GTIN	4045197478283
Produktų klasė	10Y

**Aprašymas****Modelis:**

Efektyvi pjovimo briaunos geometrija su drožlialausiais grioveliais vienu darbo ciklu leidžia pasiekti puikių apdirbimo rezultatų.

**Tiesūs dantys** universaliam naudojimui.

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti GFK CFK	0,07 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti grafitu	0,07 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	92 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	36 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------