

**Garant**

**Frezavimo laikiklis 93°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius  
Z: 66/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211807 66/4
GTIN	4045197648419
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

**Paskirtis:**

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant galias išėmas.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	55 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	126 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	10 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	56,34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	3,05 laipsniai
$\varnothing D_3$	60 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800