

Garant**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90°, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 16/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Kampų frezavimui, taip pat ir vientisuose ruošiniuose. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, tvirtinimo lizdą reikia modifikuoti.

Nenaudoti nuožulnių paviršių apdirbimui!

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	22,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Koto Ø D_s h6	16 mm
Iškyšos ilgis L_1	32 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 0602..

Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Serija	Softcut®
Keičiamų plokštelių kiekis	8
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219827
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm	211750 0,45