

**Garant****VHM freza, Deimantinė, Ø h10 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209517 12
GTIN	4045197468338
Produktų klasė	10Y

**Aprašymas****Modelis:**

**Graižtvos formos pjovimo briaunomis** galima **be užvartų frezuoti** apatines ir viršutines pluoštu sustiprinto plastiko briaunas. Išvengiama atsilupimo, nes vienu metu veikia traukiančioji ir stumiančioji briauna. Frezos šoninės briaunos centras turi būti viename lygyje su apdirbamos detalės centru.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius	0,1 mm
Pjovimo gylis su drožlės kreipimu aukšty n L <sub>A</sub>	18 mm
Dantų skaičius Z	6
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	36 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5xD, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------