

**Garant****Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, be dangos, Ø k12 DC: 13mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 192600 13     |
| GTIN             | 4045197107008 |
| Produktų klasė   | 11W           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Frezos briaunos su iššlifuotiems drožlialaužiais grioveliais.** Frezos dantis galima pagaląsti nekeičiant profilio.

Iki dyd. 20 priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

**Techninis aprašymas**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Dantų skaičius Z   | 4                                     |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>  | 13 mm                                 |
| Kampų nuožulos plotis prie 45°   | 0,5 mm                                |
| Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,021 mm                              |
| Koto Ø D <sub>s</sub>  | 12 mm                                 |
| Bendras ilgis L  | 83 mm                                 |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>                                      | 26 mm                                 |
| Skersinės pastūmos kryptis   | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas  | DIN 1835 B su h6                      |
| Tolerancija Nominalusis Ø  | k12                                   |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas                                       | 30 laipsniai                          |
| Kampų nuožulos kampas  | 45 laipsniai                          |
| Danga  | be dangos                             |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ašmenys             | HSS Co 8  |
| Norma               | DIN 844 B                                       |
| Frezos profilis     | NR  |
| Vidinis aušinimas   | ne  |
| Spalvinis žymėjimas | be  |
| Produkto rūšis      | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 83 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 30 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 25 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 25 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 12 m/min       | P         |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka | 23 m/min       | K         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |