

Garant**Frezavimo laikiklis 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211851 16/2
GTIN	4045197502155
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos. Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	12,7 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	VDGT 11T2..
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	3,5 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	12,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	6,9 laipsniai
$\varnothing D_3$	14 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219801
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9