

Garant

**Frezavimo laikiklis 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
16/2mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Koto Ø D _s h6	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	80 mm
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VDGT 11T2..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	12,4 mm
Nuožulos kampas α _{max}	6,9 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	30 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219801