

**Garant**

**Frezavimo laikiklis 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
20/2mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 7IP**.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	VDGT 11T2..
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	85 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	35 mm
Koto Ø $D_s$ h6	20 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{max}}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{min}}$	38 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	3,5 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	5,23 laipsniai

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	16,4 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 7IP	674252 7IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219801